

Programmateur d'ambiance fil pilote Céliane pour 3 zones de chauffage

REF. 0 674 12

CÉLIANE

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, un programmateur pour chauffage à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir...

- Programmateur d'ambiance Céliane fil pilote pour chauffage électrique - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
- Permet de :
 - piloter et programmer 3 zones de chauffage
 - de déroger par zone ou sur l'ensemble de l'installation au programme en cours
- En liaison avec le gestionnaire fil pilote 3 zones affiche les informations suivantes :
 - consommations globales EDF (en fonction des périodes : rouges, blanc, bleu) ou plage temporelle
 - consommation instantanée (tension, intensité, puissance)
 - état du contact chauffe-eau
- 4 programmes préenregistrés modifiables et 1 programme libre - Affiche le programme en cours, ainsi que le mode concerné conformément aux 5 ordres (confort, confort - 1 °C, éco, réduit, hors gel)
- Peut s'associer au gestionnaire 1 zone (référence 003820) dans ce cas une reconnaissance automatique permet la gestion simplifiée d'une seule zone

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Assure la programmation hebdomadaire des 3 zones de façon similaire ou différenciée

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Largeur	124 mm
		Profondeur	44.5 mm
Type d'alimentation électrique	230 V CA	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Raccordement	2-fils intégral	Compatible avec Google Assistant	Non
Avec récepteur	Non	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Capteur externe	Non	Possible support IFTTT	Non
Caractéristique de réglage	autre	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 50 °C
Chauffer	Oui	Température de stockage	-10 - 60 °C
Adapté aux climatiseurs	Non	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Avec indication du bruit	Non	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Type de capteur	autre	Code CEI (Pack1)	VL2320
Type de montage	encastré	Référence du composant dans la nomenclature (Pack1)	battery
Nombre de modules (construction modulaire)	5	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Accumulateur (rechargeable)
Avec affichage	Oui	Composition de l'élément (Pack1)	Lithium (pile ou accus)
Commande	bouton	Nombre de Pack 1	1
Avec raccord d'eau	Non	Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	1
Classe de protection (IP)	IP41	Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	3 g
Antidéflagration	Non	Localisation Pack1	Le produit intègre une batterie
Couleur	autre	Type réglementaire (Pack1)	P : Portable (Format Standard)
Hauteur	45 mm		