



Coffret modulaire encastré 1 rangée 12+2 modules - avec porte isolante galbée transparente

REF. 0 015 21

LEGRAND

216,50 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Coffret modulaire encastré, adapté aux installations résidentielles et petit tertiaire, pour encastrément dans des murs en maçonnerie, brique ou cloisons sèches

- Coffret encastré 1 rangée 12 modules + 2 modules découpables avec porte isolante galbée transparente - IP40 IK07 - Classe II
- Equipé d'une porte réversible avec poignée pouvant recevoir une serrure à clé référence 001491 - Livré avec :
 - bornier à connexion automatique IP2X pour conducteurs de protection
 - pattes de fixation pour cloisons sèches
 - obturateurs séparables par module et demi-module
- Hauteur d'encastrément : 305mm
- Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750° conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11
- Conforme à la norme NF C 61-910 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------|
| Type de montage | Encastré | Profondeur d'encastrement | 87 mm |
| Nombre de rangées | 1 | Profondeur intérieure | 47.5 mm |
| Largeur dans les unités de partition | 12 | Rail DIN | Oui |
| Type de couvercle | Porte | Avec plaque de montage | Non |
| Finition du couvercle | Fermé | Possibilité de montage en saillie | Oui |
| Couvercle/porte transparent(e) | Oui | Finition CEM | Non |
| Matériau du boîtier | Plastique | Couleur | Blanc |
| Hauteur | 305 mm | Numéro RAL | 9010 |
| Largeur | 330 mm | Classe de protection (IP) | IP30 |
| Profondeur | 90 mm | Avec serrure | Non |
| | | EAN/Gencode | 3245060015213 |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.