

Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ avec cassettes nues à équiper de connecteurs

REF. 0 337 90

LCS³

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

LCS³, panneau de brassage permettant de réaliser un câblage optimal pour une infrastructure numérique performante, en neuf comme en rénovation, dans des environnements allant du petit au grand tertiaire

- Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ avec cassettes nues à équiper de connecteurs
- Avec 4 cassettes à extraction automatique à équiper de connecteurs RJ45 catégorie 5e à catégorie 8
- Le panneau assure une reprise de masse automatique de chaque connecteur
- Equipé de guide-câbles à l'arrière pour maintien du câble lors de la maintenance

Les + installation

Montage universel toutes baies ou coffrets - Equipé de Soluclip nouvelle génération pour fixation automatique (pas de vis) sur les montants des baies et coffrets

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de jacks/coupleurs	24	Largeur	482.5 mm
Adapté au nombre de jacks/coupleurs	24	Profondeur	321.7 mm
Type de connecteur	RJ45 8(8)	Résistance aux chocs (IK)	IK03
Type de raccordement contact pour connexion autodénudante		Température d'utilisation /d'installation	-25 - 70 °C
Nombre d'unités en hauteur (HE)	1	Température de stockage	-40 - 70 °C
Couleur	noir	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Numéro RAL	9017	précâblé	Non
Type de montage encastrement 482,6 mm (19 pouces)		Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Hauteur	43.85 mm	Equipé d'un porte étiquette	Oui
		Maintien du câble	A chicane