



Boîte Batibox pour cloisons sèches pour prise 20 et 32A 1 poste - profondeur 50mm

REF. 0 893 58

BATIBOX

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Batibox cloisons sèches, une boîte à encastrer dans les plaques de plâtre, de contreplaqué, de bois ou de tôle

- Boîte Batibox 1 poste profondeur 50mm pour :
 - sorties de câbles référence 031490
 - prises 20A références 055452, 055455, 055457
 - prises 32A références 055812, 055815, 055817
- Øde perçage 85mm
- Positionnement des vis de la boîte en vertical pour fixation des prises 20A et 32A

Recommandations / restrictions d'usages

Pour installation dans cloisons sèches

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique...). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage	mur creux	Matériau	plastique
Forme	rond	Sans halogène	Oui
Type de construction	boîte de jonction/raccordement d'appareils	Traitement de surface	non traité
Modèle	unique	Couleur	jaune
Garnissage	sans	Classe de protection (IP)	IP20
Diamètre	85 mm	Finition du couvercle	sans
Longueur	86 mm	Fixation du couvercle	autre
Largeur	83 mm	Plombable	Non
Profondeur intérieure	48 mm	Maintien de fonction	sans
Pour le nombre d'inserts d'appareil	1	Avec blindage	Non
Fixation des appareils	visser	Coupe-vent	Non
Avec vis	Oui	Borne, position fixe	Non
Pour diamètre du tube	autre	Fixation au crochet de luminaire	Non
Pour diamètre de câble	16 - 20 mm	Tubulure	sans
Verrouillage de tube	Non	Avec languettes à clou	Non
Entrée de l'arrière	Oui	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Nombre d'entrées	8	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 40 °C
		Température de stockage	-5 - 60 °C