

Ronfleur modulaire 24V~ - 73dB - 1 module

REF. 0 041 11

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Ronfleur, à associer à un bouton-poussoir, pour avertir de l'arrivée d'un visiteur, à monter dans tableau électrique

- Ronfleur modulaire 24V~ - 1 module
- Puissance : 5VA - Consommation : 215mA
- Puissance acoustique : 73dB
- Courant alternatif 50Hz
- Raccordement sur bornes à vis par le bas

Les + installation

Permet le passage du peigne et reçoit le peigne d'alimentation (arrivée par le bas) en aval d'un disjoncteur Uni+Neutre

Les + utilisation

Repérage des circuits en face avant avec le porte étiquette

Recommandations / restrictions d'usages

Attention : retirer les lampes des poussoirs lumineux lorsqu'ils sont montés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale	24 V
Type de courant	AC
Consommation d'électricité	0.215 A
Classe de protection (IP)	IP00
Volume	73 dB
Matériau du boîtier	plastique
Couleur du boîtier	autre
Type de tonalité	tonalité continue
Type de montage	encastré
Transfo incorporé	Non