



## Ronfleur modulaire 24V~ - 73dB - 1 module

REF. 0 041 11

LEGRAND

37,02 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Ronfleur, à associer à un bouton-poussoir, pour avertir de l'arrivée d'un visiteur, à monter dans tableau électrique

- Ronfleur modulaire 24V~ - 1 module
- Puissance : 5VA - Consommation : 215mA
- Puissance acoustique : 73dB
- Courant alternatif 50Hz
- Raccordement sur bornes à vis par le bas

### Les + installation

Permet le passage du peigne et reçoit le peigne d'alimentation (arrivée par le bas) en aval d'un disjoncteur Uni+Neutre

### Les + utilisation

Repérage des circuits en face avant avec le porte étiquette

### Recommandations / restrictions d'usages

Attention : retirer les lampes des poussoirs lumineux lorsqu'ils sont montés

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Tension nominale	24 V
Type de courant	AC
Consommation d'électricité	0.215 A
Classe de protection (IP)	IP00
Volume	73 dB
Matériau du boîtier	plastique
Couleur du boîtier	autre
Type de tonalité	tonalité continue
Type de montage	encastré
Transfo incorporé	Non

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*