



**Commutateur à cames 3 directions sans position arrêt PR26 - 1P - 3 contacts - fixation par vis sur porte**

REF. 0 275 01

LEGRAND

#### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Permet de sélectionner et de changer l'état des circuits électriques

- Commutateur à cames 3 directions sans position arrêt
- 1 pôle - Gamme PR26 - Valeur maximum en AC21 : 32A - 3 contacts
- Contact à ouverture positive et double coupure des pôles - Présentation : manette gris et noir + plastron alu avec marquage
- IP40 à l'avant de l'enveloppe (manette) - IP2X à l'arrière de l'enveloppe
- Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL-CSA (USA - Canada)

#### Les + installation

Fixation par vis sur portes d'armoires ou portes d'enveloppes

#### Les + utilisation

Permet de sélectionner et de changer l'état des circuits dans lesquels il est intégré - Permet de visualiser l'état de l'équipement en fonction de la position de la manette

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

|   |                                    |  |                          |
|---|------------------------------------|--|--------------------------|
| <b>Finition du commutateur</b>                          | <b>commutateur multi-positions</b> |  |                          |
| <b>Nombre de pôles</b>                                  | <b>1</b>                           | <b>Type de construction de l'appareil</b>    | <b>appareil encastré</b> |
| <b>Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA</b> | <b>690 V</b>                       | <b>Adapté à une fixation sur sol</b>         | <b>Non</b>               |
| <b>Courant permanent nominal Iu</b>                     | <b>32 A</b>                        | <b>Adapté à une fixation frontale</b>        | <b>Oui</b>               |
| <b>Nombre de positions de commutation</b>               | <b>3</b>                           | <b>Appareil complet dans un boîtier</b>      | <b>Non</b>               |
| <b>Avec position 0</b>                                  | <b>Non</b>                         | <b>Finition de l'élément d'actionnement</b>  | <b>manette / levier</b>  |
| <b>Avec retour automatique à la position 0</b>          | <b>Non</b>                         | <b>Taille du panneau frontal</b>             | <b>72x72 mm</b>          |
|   |                                    | <b>Classe de protection (IP), face avant</b> | <b>IP40</b>              |