

Platine de sol carrée à équiper de mécanisme Mosaic 1 poste - acier brun brossé

REF. 0 897 50

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Platine de sol à volet, à équiper de fonctions Mosaic, qui permet d'installer au sol, sur un plan de travail ou au mur une fonction de distribution d'énergie ou d'information

- Platine carrée simple poste avec plaque extra-fine à équiper
- Acier brun brossé - IP44 IK08
- A équiper d'un mécanisme 2 modules Mosaic (à l'exception des prises de courant standard britannique, américain, sud-africain, australien, chinois et multistandard)
- Format carré 86x86mm
- Devient lumineux par installation de l'accessoire voyant LED - Vis avec empreinte torx qui limite le démontage non souhaité

Avantages

- Degré d'étanchéité IP44 et résistance aux chocs IK08
- Installation possible en multipostes
- Plaque extra-fine

Les + installation

Peut s'installer aussi bien au sol (béton, plancher classique ou technique) que sur un plan de travail ou un mur

Les + utilisation

L'ouverture du volet jusqu'à 180° garantit une grande accessibilité ainsi qu'une bonne résistance dans le temps

Recommandations / restrictions d'usages

- Installation possible en extérieur si protégée des intempéries (terrasse couverte par exemple)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Couleur	Acier inoxydable
Nombre d'unités	1	Transparent	Non
Sens de montage	Horizontal	Avec couvercle à charnière	Oui
Nombre d'unités, horizontales	1	Classe de protection (IP)	IP44
Nombre d'unités, verticales	1	Résistance aux chocs	IK08
Nombre d'inserts pour interrupteurs	1	Type de fixation	Fixation à vis
Avec grille de montage	Non	Largeur	90 mm
Montage encastré	Oui	Hauteur	90 mm
Adapté à une boîte de canal noyé	Oui	Profondeur	41 mm
Adapté à un canal d'allège	Non	Hauteur d'encastrement	28 mm
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Matériau	Métal	Température de stockage	-10-70 °C
Qualité du matériau	Autre	Essence du bois en latin	Non applicable
Sans halogène	Oui	Certification du bois (liste)	Non applicable
Traitement antibactérien	Non	Zone climatique de provenance de bois	Non applicable
Traitement de surface	Brossé	EAN/Gencode	3414971485556
Finition de la surface	Mat		