



Coffret polyester Marina IP66 IK10 Avec porte vitrée - 1020x810x300mm - RAL7035

REF. 0 362 83

MARINA

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marina, coffret polyester pour la protection des composants électriques et électroniques contre les agressions extérieures - Pour les environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives

- Coffret polyester Marina avec porte vitrée IP66 - IK10
- Dimensions extérieures :
 - Hauteur 1020mm
 - Largeur 810mm
 - Profondeur 300mm
- Dimensions du regard :
 - Hauteur 770mm
 - Largeur 495mm
- RAL7035 - Classe II - Polyester chargé fibre de verre
- 2 verrous double barre - Porte réversible, ouverture 180° - Axes imperdables
- IP66 suivant EN 60529 et IEC 60529 -LCIE n° 60059283-560528 - IK10 suivant EN 62262 et IEC 62262 (EN 50102) - Auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11

Les + installation

Accepte les accessoires Atlantic - Fixation directe des équipements en fond de coffret (visserie fournie) -Possibilité de fixation d'une plaque partielle à partir de 500mm x 400mm x 200mm et/ou rails sur plots intermédiaires

Les + utilisation

Particulièrement adapté aux ambiances corrosives et aux agents climatiques : se référer à la fiche technique pour des conditions particulières, gestion thermique

Recommandations / restrictions d'usages

Réglage en profondeur optionnel à partir de Hauteur 400mm x Largeur 300mm avec référence 036242




Information sur la gamme

Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, châssis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture...)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage	saillie	Épaisseur de matériau de la porte/du couvercle	4 mm
Type de couvercle	porte	Couleur	gris
Finition du couvercle	fermé	Numéro RAL	7035
Type de porte	unique	Possibilité de montage en saillie	Non
Couvercle/porte transparent(e)	Oui	Matériau du boîtier	plastique
Avec serrure	Oui	Traitement de surface	non traité
Hauteur	1000 mm	Avec plaque de montage	Non
Largeur	800 mm	Adapté à un usage extérieur	Oui
Profondeur	300 mm	Adapté à un parafoudre	Oui
Profondeur d'encastrement	305 mm	Classe de protection (IP)	IP66
Profondeur intérieure	261 mm	Classe de protection	II
Épaisseur de matériau du boîtier	3.5 mm	Résistance aux chocs	IK10
		Maintien de fonction	sans

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
980178	PORTE VITREE POUR COFFRET MARINA 1000 X 800	927,50	1

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.