



## Jeu de prises arrière méplat orientables amont et aval pour DPX-IS630 ou DPX³630 3P et 4P

REF. 0 263 53

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Accessoires

##### Prises arrière

- Permettent de transformer un DPX³ prises avant en DPX³ prises arrière
- Jeu de prises arrière méplat orientables amont et aval pour 3P et 4P

#### Caractéristiques générales

##### DPX³ 630 - commandes et accessoires

##### Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l'installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d'assurer une continuité de service maximale.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Épaisseur des barres collectrices 20 - 20 mm

Largeur des barres collectrices 20 - 20 mm

Adapté à rail plat

Largeur de la borne 20 mm

Section de conducteur max. 314.16 mm<sup>2</sup>

Courant de fonctionnement nominal max. I<sub>e</sub> 630 A

Adapté à un raccordement de conducteur rond Non

Adapté à un raccordement de conducteur secteur Oui

Adapté à un raccordement de conducteur enroulé Non