

## Ventilateur avec ouïe métal débit 30m<sup>3</sup>/h avec filtre et 160m<sup>3</sup>/h soufflage libre - IP32 IK10 - RAL7035

REF. 0 348 17

LEGRAND



185,90 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Equipement de gestion thermique pour coffret et armoire

- Ventilateur avec ouïe métal débit 30m<sup>3</sup>/h et 160m<sup>3</sup>/h
- Débit :
  - 30m<sup>3</sup> installé avec filtre
  - 160m<sup>3</sup> en soufflage libre
- IP32-IK10 - RAL7035
- Livré avec une paire d'ouïes métal
- Livré avec une paire de grilles anti-insectes et une grille interne protège-doigts

### Les + installation

Pose du ventilateur par l'extérieur du coffret ou de l'armoire

### Recommandations / restrictions d'usages

Possibilité d'installer une deuxième ouïe de sortie pour augmenter le débit et optimiser le balayage de l'enveloppe

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|  |             |   |                |
|--|-------------|---|----------------|
| Nombre de ventilateurs                     | 1           | Flux volumique, à soufflage libre               | 160 m³/h       |
| Tension de fonctionnement CA 50Hz          | 230 - 240 V | Puissance nominale                              | 22 W           |
| Tension de fonctionnement CA 60 Hz         | 230 - 240 V | Classe de protection (IP)                       | IP32           |
| Type de tension                            | AC          | Type de montage                                 | fixation à vis |
| Encastrement mural                         | Oui         | Adapté à un encastrement de 482,6mm (19 pouces) | Non            |
| Construit comme un ventilateur embrochable | Non         | Couleur   | gris           |
| Ventilateur de circulation                 | Non         | Numéro RAL                                      | 7035           |
| Ventilateur de toit                        | Non         | Largeur   | 138 mm         |
| Avec filtre                                | Non         | Hauteur   | 138 mm         |
|  |             | Profondeur                                      | 40 mm          |

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*