

Microcâble OM3 MTP LCS³ 12 fibres - MTP et MTP - longueur 20m

REF. 0 324 42

LCS³

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

LCS³, microcâble préconnectorisé permettant de réaliser plus rapidement un câblage fibre optique Haute Densité optimal

- Microcâble OM3 MTP LCS³
- 12 fibres - MTP - MTP - Longueur 20m
- Microcâbles avec éclateur, sortie 2mm - MTP - MTP : faible perte d'insertion connecteur MTP < 0,35dB/connecteur
- Câble microcâble à faible densité - Gaines en LSZH, couleur aqua (OM3) et jaune (OS2)
- Livré avec rapports de tests et dérouleurs - Livré sur touret carton - MTP est une marque déposée du US Conec Ltd

Recommandations / restrictions d'usages

Raccordements des cassettes des tiroirs Haute Densité

Autres configurations sur demande

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Catégorie	OM3	Type de câble connecteur raccordement 2	Autre
Connecteur raccordement 1	MTP-F	Avec protection contre les rongeurs	Non
Nombre de connecteurs raccordement 1	1	Croisé	Non
Connecteur raccordement 2	MTP-F	Couleur de la gaine	Turquoise
Nombre de connecteurs raccordement 2	1	Ignifugé	Selon IEC/EN 60332-24-3
Nombre de fibres	12	Sans halogène selon EN 60754-1/2	Oui
Longueur	20 m	Avec œillet	Non
		EAN/Gencode	3414970764362