

## Prise Display port préconnectée Mosaic 1 module - blanc

REF. 0 787 91

MOSAIC

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, une prise Display port, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

- Prise Display port préconnectée Mosaic - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- Préconnectée : équipée d'un cordon de longueur 15cm et de 2 connecteurs femelle
- 1 module
- Blanc RAL9003 finition brillante
- Longueur maximum entre 2 prises : 10m

### Les + installation

Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne, etc)

### Les + utilisation

Permet la transmission de flux audio vidéo numériques Haute Définition entre une source (ordinateur, lecteur DVD ou Blu-Ray...) et un récepteur compatible (TV, vidéoprojecteur...)

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Transparent	Non
		Type de fixation	à clipser
Assemblage	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)	Nombre de modules (construction modulaire)	1
Utilisation	autre	Adapté au nombre de jacks/coupleurs	1
Bague de support	Non	Serre câble	Non
Avec protection contre la poussière	Non	Jacks blindés	Non
Avec couvercle à charnière	Non	Boîtier blindé	Non
Direction de sortie	droit	Domino	Non
Champ d'inscription	sans champ d'inscription	Adapté à la classe de protection (IP)	IP40
Avec impression	Oui	Résistance aux chocs	IK04
Type de montage	encastré	Largeur d'appareil	22.5 mm
Matériau	plastique	Hauteur d'appareil	45 mm
Qualité du matériau	thermoplastique	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	50 mm
Sans halogène	Oui	Profondeur d'encastrement	45 mm
Traitement antibactérien	Non	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 50 °C
Finition de la surface	mat	Température de stockage	-10 - 70 °C
Couleur	blanc		