



## Coupe-circuit sectionnable SP51 pour cartouche industrielle 14x51mm - 1P - avec microrupteur

REF. 0 215 33

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Coupe-circuit sectionnable permettant de sectionner et protéger les circuits électriques

- Coupe-circuit sectionnable SP38 pour cartouche industrielle 14x51mm - 1P
- 1,5 modules - Avec microrupteur - A bornes protégées
- Hauteur sous plastron 44mm - Raccordement 1x35mm<sup>2</sup> ou 2x16mm<sup>2</sup>
- Conforme aux normes NF C 63-210/60-200-2 et NF EN/IEC 60269-2

### Les + installation

Fixation à vis ou sur rail symétrique - Têtes de vis empreinte mixte pour faciliter le serrage des câbles

### Les + utilisation

Présence et fusion cartouche - Précoupure et DPMM (dispositif de protection contre la marche en monophasé)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Tension nominale	400 V
Type de montage	Rail DIN
Pour taille de fusible	14x51 mm
Nombre de pôles	1
Conducteur neutre branché simultanément	Non
Classe de protection (IP)	IP20
EAN/Gencode	3245060215330