



Coupe-circuit sectionnable SP51 pour cartouche industrielle 14x51mm - 1P - avec microrupteur

REF. 0 215 33

LEGRAND

58,02 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Coupe-circuit sectionnable permettant de sectionner et protéger les circuits électriques

- Coupe-circuit sectionnable SP38 pour cartouche industrielle 14x51mm - 1P
- 1,5 modules - Avec microrupteur - A bornes protégées
- Hauteur sous plastron 44mm - Raccordement 1x35mm² ou 2x16mm²
- Conforme aux normes NF C 63-210/60-200-2 et NF EN/IEC 60269-2

Les + installation

Fixation à vis ou sur rail symétrique - Têtes de vis empreinte mixte pour faciliter le serrage des câbles

Les + utilisation

Présence et fusion cartouche - Précoupure et DPMM (dispositif de protection contre la marche en monophasé)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale	400 V
Type de montage	Rail DIN
Pour taille de fusible	14x51 mm
Nombre de pôles	1
Conducteur neutre branché simultanément	Non
Classe de protection (IP)	IP20
EAN/Gencode	3245060215330

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.