



## Support à griffes pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou - 2 modules

REF. 0 802 61

BATIBOX

LEGRAND

4,59 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Batibox, support métallique universel destiné au montage de mécanisme Mosaic, Céliane et Soliroc dans boîte d'encastrement ou cadre saillie

- Support universel Batibox bi-matière (métal + plastique) pour fixation à griffes d'appareillage Céliane, Mosaic et Soliroc
- Permet la composition de configurations multipostes par association, en vertical ou en horizontal
- Pour 1 poste ou 2 modules - Longueur griffes : 27mm
- Support sécable permettant l'adaptation sur boîtes à l'entraxe 57mm pour recevoir les plaques spéciales rénovation
- Livré avec coque de protection chantier - Le passage pour le tournevis sur la coque permet d'installer le support sans avoir à retirer la coque de protection

### Avantages

Support de fixation métallique sur-moulé plastique pour une rigidité garantie et une isolation électrique renforcée

Se décline en 10 formats pour répondre à toutes les configurations du chantier

### Les + installation

Surmoulé en plastique pour l'ergonomie de préhension au moment de l'installation, aucune partie blessante pour l'utilisateur ou pour les fils électriques

### Les + utilisation

La coque de protection translucide protège la totalité de l'appareillage sur le chantier (poussière, peinture) et permet de manipuler le produit lorsqu'il s'agit de commandes - Sa couleur rouge permet un repérage visuel rapide sur le chantier

### Information sur la gamme

Les supports universels Batibox sont nécessaires au montage de 3 gammes d'appareillage : Céliane, Mosaic et Soliroc pour associer un mécanisme sur une plaque de finition ou un cadre saillie. Ils sont parfaitement modulables, il est possible d'associer plusieurs supports 1 poste ou de le choisir aux dimensions souhaitées, et leur fixation se fait indifféremment à la verticale ou à l'horizontale. Pour la rénovation, une version à griffes existe, il est également possible de les adapter à des plaques entraxe 57 mm en associant plusieurs supports 1 postes et en cassant une partie sécable du support. Une protection de chantier est livrée avec le support pour l'appareillage installé en cas de travaux sur le mur. Lorsque la capacité du support n'est pas utilisée à son maximum, il est alors nécessaire de remplir les interstices avec des obturateurs qui permettent d'assurer une protection IP 20.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	encastré	Avec boîte d'encastrement	Non
Largeur hors tout	74 mm	Avec vis	Non
Type de montage	fixation à griffes	Adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60mm	Non
Hauteur hors tout	70.9 mm	Montage encastré	Oui
Avec clou	Non	Adapté à une boîte de canal noyé	Non
Type de montage des modules d'insertion	frontal	Adapté à un canal d'allège	Non
Sens de montage	horizontal et vertical	Adapté au montage sur des barres profilées DIN 35mm	Non
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)	2	Matériau	métal
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)	1	Qualité du matériau	autre
		Traitement de surface	galvanisé/électrogalvanisé

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.