

Voyant de signalisation Appareillage saillie complet - blanc

REF. 0 860 49

ASL

LEGRAND

**23,34 €**

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**Appareillage saillie complet, accessoire de signalisation**

- Voyant de signalisation recevant les lampes E10 - Appareillage saillie complet
- Livré sans diffuseur

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Numéro RAL (équivalent)	9003
Assemblage	mécanisme seul	Transparent	Non
Douille	E10	Couleur de la source lumineuse	blanc
Avec source lumineuse	Oui	Adapté à la classe de protection (IP)	IP2X
Avec lumière clignotante	Non	Tension nominale	250 V
Avec symbole/impression permanent(e)	Non	Puissance de la lampe max.	4 W
Avec symbole interchangeable	Non	Largeur hors tout	72 mm
Utilisation comme contact à poussoir	non	Hauteur hors tout	72 mm
Type de montage	saillie	Profondeur/longueur hors tout	31 mm
Matériau	plastique	Profondeur d'encastrement	31 mm
Qualité du matériau	thermoplastique	Résistance aux chocs (IK)	IK02
Sans halogène	Oui	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 40 °C
Traitement de surface	non traité	Température de stockage	-5 - 40 °C
Finition de la surface	brillant	Type de borne	borne à vis
Couleur	blanc	Section de câble	2.5 - 2.5 mm ²

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.