


## Conduit IRL 3321 Ø16mm - blanc RAL7010 antimicrobien

REF. 07316



### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Arnould
Emballage	75 metres
Volume	24.48 dm <sup>3</sup>
Poids	6529 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### Conduits IRL 3321

- IRL : Isolant, Rigide, Lisse
- IK 07 / IP 68. Conduit + accessoire : IP 44
- Conduit + équerre ou Té : IP 40
- Conduits non propagateurs de la flamme (classement matière M1)
- Bonne tenue aux UV
- Pour installation en saillie (intérieur/extérieur) ou en encastré (murs), en résidentiel ou en tertiaire

##### Blanc RAL 9010 antimicrobien

- Pour laboratoires, hôpitaux et salles blanches
- Ø16 mm
- Antimicrobien suivant les normes JIS Z 2801 et ISO 22196

#### Caractéristiques Générales

##### Conduits IRL, IRL ZH et MRL - conduits rigides pour installation en saillie en intérieur et en extérieur

- Conformes à la norme EN 61386-21
- Longueur : 3 m