

Pack extension installation connectée Céliane with Netatmo 1 inter + 1 prise connectée + 1 commande sans fil - blanc

REF. 0 676 30

CÉLIANE WITH
NETATMO

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Pack Extension connecté

- Permet de créer un va-et-vient d'éclairage sans fil et de commander à distance vos appareils électriques
- Composition :
 - 1 prise de courant connectée 16 A 3680 W maxi. (protégée contre les surcharges). Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager. Mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable. Peut s'installer à la place d'une prise de courant existante dans boîte 1 poste prof. 40 mm, livrée avec griffes et protection de chantier. Fixation à vis ou à griffes. Connexion par bornes automatiques. Fonction témoin à LED activable depuis l'App. Home + Control de Legrand
 - 1 commande sans fil. Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et 4 adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports
 - 1 interrupteur filaire 5-300 W sans Neutre 230 V~ (avec option variation). Compatible toutes charges (LEDs dimmables préconisées). Livré avec un compensateur actif. Mode variation activable depuis l'App. Home + Control de Legrand. Peut s'installer à la place d'un interrupteur existant dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm, livrée avec griffes et protection de chantier. Fixation à vis ou à griffes. Fonction LED de repérage

Version Céliane with Netatmo

- Livré complet avec enjoliveur, support et plaque
- Blanc

Caractéristiques générales

Maison connectée - pack Extension connecté

Permet de compléter votre installation connectée, nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée

Les packs connectés peuvent être complétés par les produits connectés

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appareillage des fonctions.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Adapté à un variateur	Non	Possible support IFTTT	Oui
Adapté à un bouton d'impulsion	Non	Largeur hors tout	90 mm
Adapté à un commutateur de volet roulant	Non	Hauteur hors tout	82 mm
Adapté à un commutateur de store vénitien	Non	Profondeur/longueur hors tout	42 mm
Adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant	Non	Profondeur d'encastrement	31.5 mm
Adapté pour interrupteur	Non	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Intégré dans un boîtier	Oui	Température d'utilisation /d'installation	5 - 45 °C
Installé dans boîtier à socle de tube	Non	Température de stockage	45 °C
Module/platine	Non	Consommation en veille	0.1 mA
Alimentation	230 V CA	Neutre obligatoire	Oui
Mode boutons	Oui	Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Mode commutation	Oui	Traitement antimicrobien	Non
Avec émetteur radio manuel	Oui	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Avec codeur radio	Non	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Avec contact à poussoir radio	Oui	Code CEI (Pack1)	CR2032
Nombre de relais	1	Référence du composant dans la nomenclature (Pack1)	HB00039TA
Type de montage	encastré	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Pile (non rechargeable)
Matériau	plastique	Composition de l'élément (Pack1)	Lithium (pile ou accus)
Qualité du matériau	thermoplastique	Nombre de Pack 1	1
Sans halogène	Oui	Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	1
Traitement de surface	laqué / peint	Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	3 g
Finition de la surface	brillant	Localisation Pack1	Le produit intègre une batterie
Type de fixation	fixation à griffes/vis	Type réglementaire (Pack1)	P : Portable (Format Standard)
Couleur	blanc	Objet connecté	Oui
Numéro RAL (équivalent)	9003	Type de communication	Zigbee
Transparent	Non	Plateforme de téléchargement d'applications	Google Play Store;Mac Apple Store
Adapté à la classe de protection (IP)	IP41	Moyen de pilotage	Smartphone apps
Fréquence radio	2400 MHz	Pilotable à la voix	Oui
Modulation	FM	Programmable	Oui
Système Rollingcode	Oui	Intéropérabilité du protocole de connexion	Oui
Nombre de commandes	2	Connectable par box Internet	Oui
Compatible avec Apple HomeKit	Oui	Assistants vocaux compatibles	Alissa;Amazon Alexa;Apple HomeKit;Google Assistant
Compatible avec Google Assistant	Oui	Nom de l'application	Home + Control
Compatible avec Amazon Alexa	Oui	Fonction d'usage du produit	Gestion énergie et éclairage