

## Dispositifs de terminaison intérieure optique ( DTIo ) pré-câblé préconnectorisé 4 traversées SC/APC avec câble 25m 4Fo

REF. 4 130 68

LEGRAND



403,90 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Dispositif de Terminaison Intérieur optique (DTIo) - pré-câblé et préconnectorisé

- Le DTIo est le point de terminaison de l'installation FttH dans le logement
- Il se fixe dans le coffret de communication et permet le raccordement à la box opérateur
- La version pré-câblée et préconnectorisée permet un raccordement direct au PRI, sans outils
- La chaussette de tirage facilite le déploiement dans la colonne montante et des conduits (Ø20 mm mini)
- Caractéristiques techniques :
- Se fixe sur rail DIN ou au mur
- Dim. (mm) : 80 (L) x 80 (H) x 31 (P)
- Préconnectorisé aux 2 extrémités
- Fibres G657A2 900 µm
- Diamètre de câble : 4,2 mm. Diamètre de la chaussette de tirage : 13 mm

#### DTIo pré-câblé et préconnectorisé - 4Fo

- DTIo 4 traversées SC/APC + 25 m de câble préconnectorisé aux 2 extrémités

#### Caractéristiques Générales

#### FttH - Fibre optique jusqu'à l'abonné - solution préconnectorisée

- Adaptée aux immeubles de hauteur moyenne
- Conforme au guide UTE C90486
- Conforme au guide pratique sur le fibrage des immeubles neufs, élaboré par tous les acteurs de la filière
- Ne nécessite pas d'équipement pour épissurer la fibre