



Prise RJ45 Céliane catégorie6 FTP

REF. 0 673 45

CÉLIANE

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, une prise RJ45 à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir...

- Prise RJ45 catégorie6 FTP Céliane - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
- Pour application Grade 1 et 2
- Conforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568
- Possibilité de réaliser une prise double en associant 2 mécanismes
- Accepte les câbles monobrins AWG22 jusqu'à AWG26 et multibrins AWG26 - Repérage T568A et T568B avec codes couleurs

Avantages

Accepte les fiches RJ11, RJ12, RJ46

Les + installation

Avec connecteur RJ45 équipé d'un écrou de verrouillage ne nécessitant pas l'utilisation d'un outil spécifique et permettant un re-câblage en cas d'erreur - Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Permet les transmissions à haut débit (Gigabit Ethernet)

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Apparent	Non	Code couleur	Oui
Montage encastré	Oui	Largeur d'appareil	45 mm
Encastrement de canal	Non	Hauteur d'appareil	45 mm
Citerne au sol/montage en sous-sol	Non	Profondeur d'appareil	34.9 mm
Type de fixation	Visser	Nombre de modules (construction modulaire)	2
Assemblage	Mécanisme seul	Profondeur d'encastrement	25.2 mm
Type de connecteur	RJ45 8(8)	Résistance aux chocs (IK)	IK03
Avec jacks/coupleurs	Oui	Température d'utilisation /d'installation	-40-70 °C
Adapté au nombre de jacks/coupleurs	1	Température de stockage	-40-70 °C
Catégorie	6	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Type de raccordement		Sans halogène	Oui
Contact pour connexion autodénudante		Traitement antimicrobien	Non
Jacks blindés	Non	Mode de pose	Encastré
Raccordement de mise à la terre séparé	Non	Diamètre de tube pour produit saillie	0-0 mm
Avec zone de texte	Non	Diamètre maxi d'entrée de câbles	9 mm
Décharge séparée de câble de traction	Non	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
Type de montage raccordement de blindage	Sans	Entre axe de fixation verticale	0-0 mm
Direction de sortie	Droit	Entre axe de fixation horizontale	0-0 mm
Avec protection contre la poussière	Oui	Maintien du câble	Non applicable
Classe de protection (IP)	IP20	EAN/Gencode	3245060673451