

Sortie de câble IP44 dooxie livrée complète finition blanc - emballage blister



REF. 0 950 19

DOOXIE

LEGRAND

Niveau   

Finition Blanc IP 44 Locaux humides

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

dooxie, une sortie de câble complète, prête à installer avec un design simple et moderne dans l'air du temps

- Peut s'installer en intérieur ou en extérieur où il y a un risque de projection d'eau (volume 2 de salle de bain)
- IP44 pour les locaux humides
- Pour câble Ø5mm à Ø12mm
- 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme de prises et interrupteurs simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	Legrand
Type de pose	Encastré
Etat de livraison	Complet
Nombre de modules	1 poste
Caractéristiques produit	IP 44 : protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm - protégé contre les projections d'eau de toutes directions
IP	44