



## Porte transparente XL<sup>3</sup>125 IP40 IK09 pour coffret 3 rangées référence 401613

REF. 4 018 73

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### XL<sup>3</sup>125, porte pour coffret de distribution

- Porte transparente pour coffret XL<sup>3</sup>125
- Pour coffret 3 rangées référence 401613
- IP40 IK09
- Équipable d'une serrure n°850 référence 401851

#### Les + installation

Porte réversible

#### Les + utilisation

Permet au coffret XL<sup>3</sup>125 de devenir IP40 et IK09

#### Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL<sup>3</sup> s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL<sup>3</sup> 6300 et XL<sup>3</sup> 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL<sup>3</sup> 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL<sup>3</sup> 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL<sup>3</sup> 125 et XL<sup>3</sup> 160 isolants, métal ou encastrés.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Modèle	porte de compartiment	Profondeur	28 mm
Finition porte à hublot	Oui	Finition CEM	Non
Finition porte pour verrouillage de sectionneur	Non	Matériau	plastique
Largeur	438 mm	Finition de la surface	autre
Hauteur	597 mm	Couleur	autre
		Classe de protection (IP)	IP40