

Goulotte 1 compartiment 65x150mm DLP monobloc - blanc

REF. 0 104 75

DLP

LEGRAND

**79,76 €**

Tarif professionnel de référence HT / mètre hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

La goulotte DLP monobloc offre une distribution, une protection et une dérivation des différents fils et câbles dans une installation électrique (courant fort et/ou courant faible)

- Goulotte monobloc 1 compartiment 65x150mm - Livrée en 6 unités de longueur 2m
- Comprend :
 - 1 corps
 - 1 couvercle souple largeur 130mm
- S'associe avec les prises Mosaic et supports pour couvercle 130mm - Possibilité d'adapter une cloison de séparation amovible
- Section maximum : 8200mm²
- IP40 IK07 - Répond aux exigences de fiabilité, de sécurité et de performance technique en réponse à la norme EN 50085-2-1

Les + installation

Fixation multiple possible par : - des chevilles pour fixation immédiate (référence 030899), - des chevilles rapide DLP (référence 030897), - vis, - clous...

Les + utilisation

Découpable à l'aide d'une scie et d'une boîte à coupe (référence 030698)

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme




Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur	150 mm	Couleur	blanc
Profondeur	65 mm	Numéro RAL	9003
Longueur	2000 mm	Finition du panneau arrière (intérieur)	perforé
Nombre de parties supérieures	1	Film de protection	Oui
Parties supérieures fournies	Oui	Nombre de cloisons enfichables	3
Largeur de la partie supérieure 1	130 mm	Avec connecteur de conduit	Non
Symétrique	Oui	Perforation de montage dans le sol	Oui
Type rectangulaire	Oui	Type de montage des parties supérieures	global
Matériau	plastique	Avec agrafe pour tenue de câble	Non
Qualité du matériau	PVC	Section transversale utile	8200 mm ²
Sans halogène	Non	Classe de protection (IP)	IP40
Traitement antibactérien	Non	Résistance aux chocs	IK07
Traitement de surface	non traité	Température d'utilisation	-5 - 60 °C
		Température de stockage	-25 - 60 °C

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
010524	Couvercle souple Longueur 2M blanc 130mm	14,79	8

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.