

**Ventilateur de toit avec moteur débit 600m³/h soufflage -
400x350x100mm - IP23 IK08 - plastique**

REF. 0 348 07

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Ventilateurs de toit

- Plastique
- RAL 7035
- Assurent un débit d'extraction très élevé
- Montage par vis sur le dessus des armoires
- Dim. : 400 x 350 x 100 mm
- Livrés sans ouïe d'entrée d'air
- IP 23 - IK 08

Avec moteur

Caractéristiques générales

Gestion thermique des coffrets et armoires - ventilateurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de ventilateurs	1	Flux volumique, à soufflage libre	600 m ³ /h
Tension de fonctionnement CA 50Hz	230 - 240 V	Puissance nominale	70 W
Tension de fonctionnement CA 60 Hz	230 - 240 V	Classe de protection (IP)	IP23
Type de tension	AC	Type de montage	fixation à vis
Encastrement mural	Non	Adapté à un encastrement de 482,6mm (19 pouces)	Non
Construit comme un ventilateur embrochable	Non	Couleur	gris
Ventilateur de circulation	Non	Numéro RAL	7035
Ventilateur de toit	Oui	Largeur	400 mm
Avec filtre	Non	Hauteur	350 mm
		Profondeur	100 mm