

Bouton à armement mécanique (BAM) non lumineux IP65 Osmoz composable - vert

REF. 0 238 62

LEGRAND

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier

- Bouton à armement mécanique (BAM) non lumineux Osmoz composable
- IP65 - Vert
- Applications spéciales - Tête à impulsion - Bouton affleurant - Course 10mm - Longueur de réglage de 26mm à 46mm panneau/bloc
- Equipé d'une bague de serrage
- Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les + utilisation

Ne nécessite pas l'usage d'un bloc

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur du bouton	vert	Etiqueté	Non
Nombre de postes de commande	1	Fonction de commutation encliquetable	Non
Type de lentille	rond	A rappel	Oui
Diamètre de trou	22.5 mm	Avec bague frontale	Oui
Type de bouton	haut	Matériau de la bague frontale	plastique
Adapté à l'éclairage	Non	Couleur de bague frontale	chrome
Avec couvercle de protection	Non	Classe de protection (IP), face avant	IP65