

Plaque carrée dooxie 1 poste finition effet bois ébène

REF. 6 008 81

DOOXIE

LEGRAND



6,52 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

dooxie, une plaque pour habiller les produits de la gamme dooxie pour tous les styles d'intérieurs avec des couleurs tendances et intemporelles

- Plaque de couleur dooxie 1 poste carrée
- À associer à un mécanisme dooxie
- Finition Effet bois ébène

Les + installation

Le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation : rattrapage négatif jusqu'à 1,25mm et rattrapage positif jusqu'à 1,5mm - La plaque reste toujours au contact du mur

Les + utilisation

L'encoche sur le côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil - Un design contemporain qui s'intègre dans tous types d'intérieur

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'unités	1	Traitement de surface	décoré
Sens de montage	horizontal et vertical	Finition de la surface	mat
Nombre d'unités, horizontales	1	Couleur	bois
Nombre d'unités, verticales	1	Transparent	Non
Nombre d'inserts pour interrupteurs	1	Avec couvercle à charnière	Non
Avec grille de montage	Non	Classe de protection (IP)	IP20
Montage encastré	Oui	Résistance aux chocs	IK04
Adapté à une boîte de canal noyé	Non	Type de fixation	à clipser
Adapté à un canal d'allège	Non	Largeur	87 mm
Adapté à une installation intégrée	Non	Hauteur	87 mm
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Profondeur	10 mm
Matériau	plastique	Largeur de montage	87 mm
Qualité du matériau	thermoplastique	Diamètre de l'alésage (ouverture)	53.6 mm
Sans halogène	Oui	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
Traitement antibactérien	Non	Température de stockage	-25 - 60 °C

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.