



Contacteur domestique CX³ silencieux bobine 230V~ - 2P 250V~ - 25A - contact 2F - 1 module

REF. 4 125 01

CX³

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

CX³, contacteur domestique modulaire utilisé généralement pour alimenter une charge (chauffe-eau électrique à accumulation...) pendant des périodes à tarif réduit tel que la tarification ~heures creuses~ du fournisseur d'énergie

- Contacteur domestique silencieux pour tarif heures creuses bipolaire 250V~ avec commande manuelle
- Contacteur à marche forcée avec retour automatique avec bobine 230V~
- Intensité maximum : 25A - Contact 2F - 1 module
- Reçoit les auxiliaires pour contacteurs CX³
- Conforme à la norme NF EN 61095

Les + installation

Accepte le passage du peigne d'alimentation monophasé et triphasé en partie haute du produit sans nuire à l'accessibilité des bornes du contacteur

Les + utilisation

Silencieux - Repérage des circuits en face avant avec le porte étiquette

Information sur la gamme

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d'une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l'alimentation des circuits d'éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de fonctionnement normale	250-250 V	Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)	2200 VA
Courant de fonctionnement nominal	25 A	Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)	1000 VA
Catégorie d'utilisation	1	Curseur pour commutation manuelle	Oui
Tension d'actionnement assignée	195-253 V	Largeur dans les unités de partition	1
Type de tension de fonctionnement	AC	Profondeur d'encastrement	44 mm
Type de tension d'actionnement	AC	Dispositifs auxiliaires possibles	Oui
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	2	Classe de protection (IP)	IP2X
Charge max. de lampe à incandescence	3000 W	Largeur hors tout	17.8 mm
Charge max. de lampe fluorescente	2100 VA	Hauteur hors tout	94.9 mm
		Profondeur/longueur hors tout	72.6 mm