



Contacteur domestique CX³ silencieux bobine 230V~ - 2P 250V~ - 25A - contact 2F - 1 module

REF. 4 125 01

CX³

LEGRAND

110,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

CX³, contacteur domestique modulaire utilisé généralement pour alimenter une charge (chauffe-eau électrique à accumulation...) pendant des périodes à tarif réduit tel que la tarification ~heures creuses~ du fournisseur d'énergie

- Contacteur domestique silencieux pour tarif heures creuses bipolaire 250V~ avec commande manuelle
- Contacteur à marche forcée avec retour automatique avec bobine 230V~
- Intensité maximum : 25A - Contact 2F - 1 module
- Reçoit les auxiliaires pour contacteurs CX³
- Conforme à la norme NF EN 61095

Les + installation

Accepte le passage du peigne d'alimentation monophasé et triphasé en partie haute du produit sans nuire à l'accessibilité des bornes du contacteur

Les + utilisation

Silencieux - Repérage des circuits en face avant avec le porte étiquette

Information sur la gamme

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d'une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l'alimentation des circuits d'éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de fonctionnement normale	250-250 V	Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)	2200 VA
Courant de fonctionnement nominal	25 A	Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)	1000 VA
Catégorie d'utilisation	1	Curseur pour commutation manuelle	Oui
Tension d'actionnement assignée	195-253 V	Largeur dans les unités de partition	1
Type de tension de fonctionnement	AC	Profondeur d'encastrement	44 mm
Type de tension d'actionnement	AC	Dispositifs auxiliaires possibles	Oui
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	2	Classe de protection (IP)	IP2X
Charge max. de lampe à incandescence	3000 W	Largeur hors tout	17.8 mm
Charge max. de lampe fluorescente	2100 VA	Hauteur hors tout	94.9 mm
		Profondeur/longueur hors tout	72.6 mm

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.