



Contacteur de puissance CX³ commande manuelle bobine 24V~ - 2P 400V~ - 25A - contact 4F - 2 modules

REF. 4 125 17

CX³

LEGRAND

121,10 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

CX³, contacteur de puissance modulaire, avec commande manuelle, permettant la commande à distance d'une charge par un interrupteur

- Contacteur de puissance CX³ tétrapolaire 400V~ avec commande manuelle bobine 24V~
- Contacteur à marche forcée sans retour automatique ou mise en arrêt pour assurer la fonction test et le dépannage
- Intensité maximum : 25A - Contact 4F - 2 modules
- Reçoit les auxiliaires pour contacteurs CX³
- Conforme à la norme NF EN 61095

Les + installation

Accepte le passage du peigne d'alimentation

Les + utilisation

Repérage des circuits en face avant avec le porte étiquette

Information sur la gamme

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d'une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l'alimentation des circuits d'éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de fonctionnement normale	400 - 400 V	Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)	2200 VA
Courant de fonctionnement nominal	25 A	Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)	1000 VA
Catégorie d'utilisation	1	Curseur pour commutation manuelle	Oui
Tension d'actionnement assignée	20 - 26 V	Largeur dans les unités de partition	2
Type de tension de fonctionnement	AC	Profondeur d'encastrement	44 mm
Type de tension d'actionnement	AC	Dispositifs auxiliaires possibles	Oui
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	4	Classe de protection (IP)	IP2X
Charge max. de lampe à incandescence	3000 W	Largeur hors tout	35.6 mm
Charge max. de lampe fluorescente	2100 VA	Hauteur hors tout	94.9 mm
		Profondeur/longueur hors tout	72.6 mm

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.