



Armoire de distribution à équiper XL³800 IP55 - 1995x950x225mm

REF. 0 204 59

XL³

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

XL³800 armoire de distribution IP55 IK08 avec porte - RAL7035

- Armoire de distribution IP55 XL³800 à équiper
- Peut intégrer une gaine à câbles - Livrée avec socle hauteur 100mm RAL7004 et sans flancs latéraux
- 36 modules ou 24 modules par rangée (si gaine à câbles interne)
- Dimensions :- Hauteur totale : 1995mm- Hauteur plastronnable : 1800mm- Largeur extérieure : 950mm- Largeur utile : 850mm- Profondeur : 225mm
- Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750°C / 5 secondes

Les + installation

Jumelage horizontal

Les + utilisation

Enveloppe métal pouvant recevoir les appareils jusqu'à 630A

Recommandations / restrictions d'usages

Pour un usage intérieur en milieu industriel nécessitant un indice de protection élevé

Pour installation dans les ERP

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur	955 mm	Nombre de portes	1
Hauteur	1995 mm	Nombre de serrures	1
Profondeur	225 mm	Adapté à un montage extérieur	Non
Matériau	Acier	Toit incliné	Non
Qualité du matériau	Autre	Finition CEM	Non
Finition de la surface	Revêtu par poudre	Avec porte à hublot	Oui
Couleur	Gris	Avec porte de ventilation	Non
Numéro RAL	7035	Avec porte arrière	Non
Avec plaque de montage	Non	Résistance aux chocs	IK08
Plaque de montage réglable en profondeur	Non	Classe de protection (IP)	IP55
Encastrement mural	Non	Degré de protection (NEMA)	Autre
Fixation sur mât	Non	EAN/Gencode	3245060204594