



## Armoire de distribution à équiper XL<sup>3</sup>800 IP55 - 1995x950x225mm

REF. 0 204 59

XL<sup>3</sup>

LEGRAND

2 910,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### XL<sup>3</sup>800 armoire de distribution IP55 IK08 avec porte - RAL7035

- Armoire de distribution IP55 XL<sup>3</sup>800 à équiper
- Peut intégrer une gaine à câbles - Livrée avec socle hauteur 100mm RAL7004 et sans flancs latéraux
- 36 modules ou 24 modules par rangée (si gaine à câbles interne)
- Dimensions :- Hauteur totale : 1995mm- Hauteur plastronnable : 1800mm- Largeur extérieure : 950mm- Largeur utile : 850mm- Profondeur : 225mm
- Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750°C / 5 secondes

#### Les + installation

Jumelage horizontal

#### Les + utilisation

Enveloppe métal pouvant recevoir les appareils jusqu'à 630A

#### Recommandations / restrictions d'usages

Pour un usage intérieur en milieu industriel nécessitant un indice de protection élevé

Pour installation dans les ERP

#### Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL<sup>3</sup> s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL<sup>3</sup> 6300 et XL<sup>3</sup> 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL<sup>3</sup> 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL<sup>3</sup> 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL<sup>3</sup> 125 et XL<sup>3</sup> 160 isolants, métal ou encastrés.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|  |                   |                               |               |
|--|-------------------|-------------------------------|---------------|
| Largeur                                  | 955 mm            | Nombre de portes              | 1             |
| Hauteur                                  | 1995 mm           | Nombre de serrures            | 1             |
| Profondeur                               | 225 mm            | Adapté à un montage extérieur | Non           |
| Matériau                                 | Acier             | Toit incliné                  | Non           |
| Qualité du matériau                      | Autre             | Finition CEM                  | Non           |
| Finition de la surface                   | Revêtu par poudre | Avec porte à hublot           | Oui           |
| Couleur                                  | Gris              | Avec porte de ventilation     | Non           |
| Numéro RAL                               | 7035              | Avec porte arrière            | Non           |
| Avec plaque de montage                   | Non               | Résistance aux chocs          | IK08          |
| Plaque de montage réglable en profondeur | Non               | Classe de protection (IP)     | IP55          |
| Encastrement mural                       | Non               | Degré de protection (NEMA)    | Autre         |
| Fixation sur mât                         | Non               | EAN/Gencode                   | 3245060204594 |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.