

Armoire de distribution à équiper XL³800 IP55 - 1995x950x225mm

REF. 0 204 59



VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	573.983 dm ³
Poids	66800 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Armoires à équiper

- Livrées avec socle, hauteur 100 mm
- Livrées sans flancs latéraux

Largeur 950 mm

- Peuvent intégrer une gaine à câbles
- 36 ou 24 modules (si gaine à câbles intégrée)
- Hauteur totale : 1995 mm
- Hauteur plastronnable : 1800 mm
- Largeur extérieure : 950 mm
- Largeur utile : 850 mm
- Profondeur : 225 mm

Caractéristiques Générales

XL³ 800 - armoires de distribution IP 55

- IP 55 avec porte IK 08
- Enveloppes métal
- Peuvent recevoir les appareils jusqu'à 630 A
- Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750 °C / 5 s
- Pour installation dans les ERP
- Capacité 24 et 36 modules par rangée
- RAL 7035 (socle RAL 7004)

- Jumelage horizontal
- Pour un usage intérieur en milieu industriel nécessitant un indice de protection élevé