


**Embout pour goulottes DLP monobloc 35x105mm - blanc**

REF. 0 107 01

DLP

LEGRAND

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT****Accessoire de cheminement pour goulotte monobloc**

- Embout gauche ou droit pour goulotte monobloc 35x105mm
- Permet le respect de l'indice de protection
- Livré avec une vis et une pièce de fermeture
- IP40 IK07 - Coloris : blanc
- Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

**Les + installation**

S'emboîte et se visse sur le corps de la goulotte (avec ou sans cloison)

**Les + utilisation**

Permet d'obstruer l'extrémité de la goulotte

**Recommandations / restrictions d'usages**

Usage en intérieur uniquement

**Information sur la gamme**

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Largeur	105 mm	Traitement antibactérien	Non
Profondeur	35 mm	Traitement de surface	Non traité
Modèle	Symétrique	Couleur	Blanc
Adapté à	Gauche/droite	Numéro RAL	9003
Doublage de coupe	Oui	Film de protection	Non
Type de fixation	À visser	Classe de protection (IP)	IP40
Matériau	Plastique	Température d'utilisation	-5-60 °C
Qualité du matériau	Autre	Résistance aux chocs	IK07
Sans halogène	Oui	Température de stockage	-25-60 °C
		EAN/Gencode	3245060107017