



Déclencheur Manuel DM conventionnel standard pour équipement d'alarme incendie

REF. 1 380 12

LEGRAND

60,94 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Dispositif permettant de lancer un processus d'alarme par le système de sécurité incendie auquel il est raccordé

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Déclencheur Manuel DM conventionnel standard pour équipement d'alarme incendie IP30 - IK07
- Boîtiers de couleur rouge RAL3000 - Type A - simple action - DM conventionnel standard - Equipé d'un contact O/F - 5A - 24V=
- Installation :
 - en saillie (dimensions avec socle : 90mm x 90mm x 57mm)
 - en encastrée (dimensions : 90mm x 90mm x 24mm) dans boîte d'encastrement diamètre 67mm
 - sur goulotte référence 010463, 010464 (35mm x 105mm ou 50mm x 105mm) avec le support universel référence 010913
- Equipé d'une membrane déformable réarmable en face avant par outil spécifique livré (référence 038038) - Equipé de borniers à connexion automatique
- Conforme à la norme NF EN 54-11, certifié CE RPC et NF SSI

Les + installation

IP30 en fixation saillie ou encastrée - IK07

Recommandations / restrictions d'usages

Devient IP65 avec le kit étanchéité référence 138095

Possibilité d'ajouter en option un indicateur mécanique d'état référence 138093 afin de renforcer ou de compléter la signalisation d'état du DM

Possibilité d'ajouter un volet transparent référence 038097 (plombable) afin d'éviter les manoeuvres accidentelles

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Matériau	Plastique
		Classe de protection (IP)	IP30
Type de signalisation	Alarme incendie (rouge)	Homologation VdS	Non
Hauteur	90 mm	Résistance aux chocs (IK)	IK07
Largeur	90 mm	Température d'utilisation /d'installation	-10-55 °C
Profondeur	57 mm	Température de stockage	0-55 °C
Système radio	Non	Mode de pose	Saillie/encastré
Avec disque en verre	Non	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Avec couvercle en papier	Non	EAN/Gencode	3414970520395
Couleur	Rouge		

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Ref.	Désignation.
0 380 38	Lot de 10 clés de réarmement pour déclencheurs manuels DM

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente.

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.