



## Gaine multifonction verticale pour coffrets étanches Plexo<sup>3</sup> 2 rangées

REF. 0 019 17

PLEXO

LEGRAND

71,02 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Gaines multifonctions

- S'associent aux coffrets 12 et 18 modules par l'intermédiaire de l'ensemble de jumelage réf. 0 019 67
- Reçoivent les commandes et accessoires : prises 16 A et 32 A P17 à entraxe unifié, Plexo IP 55 encastré, Osmoz, rail modulaire en fond de gaine

#### Verticales

- Livrées avec charnières reliant le capot et le fond
- Profondeur : 123 mm
- Pour coffret 2 rangées

#### Caractéristiques générales

#### Coffrets Plexo<sup>3</sup> - gaines multifonctions et accessoires

#### Information sur la gamme

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo<sup>3</sup> pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incontournable pour les installateurs.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|   |                 |                                   |             |
|---|-----------------|-----------------------------------|-------------|
| Finition du couvercle                     | avec échancrure | Numéro RAL                        | 7046        |
| Type de couvercle                         | couvercle       | Classe de protection (IP)         | IP65        |
| Sans halogène                             | Non             | Résistance aux chocs (IK)         | IK09        |
| Equipé de visière de protection antipluie | Non             | Rail DIN                          | Non         |
| Couvercle/porte transparent(e)            | Non             | Finition CEM                      | Non         |
| Type de montage                           | apparent        | Température de stockage           | -25 - 55 °C |
| Avec serrure                              | Non             | Nombre de rangées                 | 3           |
| Couleur                                   | gris            | Possibilité de montage en saillie | Oui         |
| Matériau du boîtier                       | plastique       | Largeur                           | 137 mm      |
| Température d'utilisation /d'installation | -25 - 40 °C     | Avec plaque de montage            | Non         |
| Profondeur intérieure                     | 48.5 mm         | Hauteur                           | 432 mm      |
|   |                 | Profondeur                        | 123 mm      |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.