

Moulure DLPlus 32x12,5mm 1 compartiment longueur 2,1m - blanc

REF. 0 300 15 DLPLUS LEGRAND

6,55€

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Moulure stop-fils DLPlus Sans cloison centrale
- Blanc Dimensions 32mm x 12,5mm 1 compartiment longueur 2,1m Livrée en 40 longueurs de 2,10 m
- La membrane stop-fils permet le maintien des câbles dans la moulure Equipée d'un dispositif de maintien de câbles intégrés
- Fiabilité et sécurité optimale par conformité à la norme NF EN 50085-2-1
- IP40 : protection contre les corps solides supérieur à 1mm de diamètre Résistance aux chocs à 2 joules

Les + installation

Fixation par : collage (colle Néoprène référence 030949) ou chevilles (référence 030898 - 030899) ou chevilles plaque de plâtre (référence 030897) ou vis, clous...

Les + utilisation

Peut être installée en tertiaire et en résidentiel

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stopfils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur	12.5 mm	Numéro RAL	9003
Largeur	32 mm	Type de fixation	Perforation du fond
Longueur	2100 mm	Finition du couvercle	Séparé
Section transversale utile	285 mm²	Avec agrafe pour tenue de câble	Oui
Matériau	Plastique	Feuille de protection	Non
Qualité du matériau	Polychlorure de vinyle (PVC)	Avec connecteur de conduit	Non
Sans halogène	Non	Livraison sur rouleau	Non
Traitement antimicrobien	Non	Classe de protection (IP)	IP40
Type de traitement de la surface	Non traité	Résistance aux chocs (IK)	IK07
Maintien de fonction en cas d'incendie	Non	Temperature d'utilisation /d'installation	-5-60 °C
Couleur	Blanc	Temperature de stockage	-25-60 °C
Transparent	Non	EAN/Gencode	3245060300159

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.