



Porte-repères Mémocab pour filerie longueur de repérage 12mm section mini 0,75mm²

REF. 0 379 28

LEGRAND

0,08 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mémocab, porte-repère pour système de repérage à bague fermée, pour filerie, permettant une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive

- Porte-repères Mémocab pour filerie 0,75mm² à 4mm²
- Longueur de repérage 12mm
- 4 repères
- Ø minimum : 2,3mm²
- Ø maximum : 4,8mm²

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	forme de rouleau	Longueur	12 mm
Crantage	sans	Couleur	incolore
Matériau	plastique	Transparent	Oui
Diamètre du conducteur	1 - 2.3 mm	Avec zone de texte	Non
Diamètre de câble	2.3 - 4.8 mm	Impression	sans
		Type de montage	autre

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.