



Cache pour coffret DRIVIA 13 modules 1 rangée IP40 IK07 - 526x326x126mm

REF. 4 013 85

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	28.416 dm ³
Poids	3206 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Caches pour coffrets DRIVIA 13

- Blanc RAL 9003
- Permettent d'habiller un coffret 1, 2 et 3 rangées + platines de branchement monophasées réf. 4 011 81 et 4 011 91
- Peuvent se peindre ou se tapisser
- Montage et fixation après la pose du tableau
- Porte métal pouvant recevoir une serrure IP 40 - IK 07
- Nombre de rangées : 1
- Hauteur : 526 mm
- Largeur : 326 mm
- Epaisseur : 126 mm

Caractéristiques Générales

DRIVIA 13 - compléments d'installation pour coffrets

- Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60 695-2-11
- Conformés aux normes NF C 61-910 et NF EN 60670-24