

## Détecteur de mouvement autonome ECO1 2 fils sans neutre IP40 Céliane spécial rénovation - complet avec plaque blanche

REF. 0 488 96

CÉLIANE

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Céliane, détecteur autonome de mouvement ECO1 pour lieux de passage sans luminosité naturelle

- Détecteur de mouvement Céliane 2 fils sans neutre IP41
- Réglage manuel par potentiomètre du seuil de luminosité et de la temporisation :
  - seuil de luminosité : 5 lux à 1275 lux
  - temporisation réglable de 10 secondes à 10 minutes
- Allumage et extinction automatiques - Consommation 0,4W en veille - Portée 8m
- Puissance acceptée par types de lampes (compatible avec toutes les lampes du marché) :
  - LEDs : 3W à 100W
  - Fluocompactes : 3W à 100W
  - LEDs, CFLs, Halogène avec ballast ferromagnétique ou électronique : 3VA à 250VA
  - tubes fluo : 3VA à 250VA
  - Halogènes 230V, incandescent : 3W à 250W
- Livré pré-assemblé avec plaque et support mixte vis/griffe

### Avantages

Livré dans emballage autovendeur brochable

### Les + installation

S'installe dans boîte Batibox profondeur 40mm minimum ou dans cadre saillie référence 080241

### Les + utilisation

Spécial rénovation

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement Un seul détecteur par circuit Pas de commande manuelle déportée par bouton poussoir Hauteur recommandée de fixation : 1,20 m

Hauteur de fixation recommandée : 1,2m - Distance optimale entre 2 détecteurs : 6m

### Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|   |                        |  |                           |
|---|------------------------|--|---------------------------|
| Modèle  | détecteur de mouvement |  |                           |
| Type de capteur   | infrarouge             | Finition de la surface                     | brillant                  |
| Avec interface DALI                                       | Non                    | Traitement antibactérien                   | Non                       |
| Régulation de la lumière constante                        | Oui                    | Couleur                                    | blanc                     |
| Commande CVC  | Non                    | Numéro RAL (équivalent)                    | 9003                      |
| Arrêt forcé   | Non                    | Transparent                                | Non                       |
| Percée pour animaux                                       | Non                    | Classe de protection (IP)                  | IP40                      |
| Protection au ras du mur/surveillance du champ arrière    | Oui                    | Résistance aux chocs                       | IK04                      |
| Réticulable   | Non                    | Type de tension                            | AC                        |
| Hauteur de montage optimale                               | 1.2 m                  | Fréquence                                  | 50 - 60 Hz                |
| Surveillance de cage d'escalier                           | Oui                    | Tension nominale                           | 230 V                     |
| Commutateur de pontage                                    | Oui                    | Durée de marche min.                       | 10 s                      |
| Largeur de portée max.                                    | 6 m                    | Durée de marche max.                       | 10 min                    |
| Longueur de portée max.                                   | 8 m                    | Angle de détection horizontal              | -60 - 60 °                |
| Champ de détection de diamètre au sol                     | 8 m                    | Luminosité de déclenchement                | 5 - 1275 lx               |
| Adapté pour une transmission sans fil                     | Non                    | Puissance de coupure max.                  | 400 W                     |
| Commandable à distance                                    | Non                    | Température                                | -5 - 35 °C                |
| Avec télécommande   | Non                    | Courant de démarrage max.                  | 1.8 A                     |
| Sensibilité de réponse ajustable                          | Oui                    | Entrée de poste auxiliaire                 | Non                       |
| Luminosité de déclenchement ajustable                     | Oui                    | Fonction d'alarme                          | Non                       |
| Avec unité de signal                                      | Oui                    | Largeur                                    | 90 mm                     |
| Fonction d'apprentissage avec luminosité de déclenchement | Non                    | Hauteur                                    | 82 mm                     |
| Adapté à un montage au plafond                            | Non                    | Profondeur                                 | 52 mm                     |
| Adapté à un montage mural                                 | Oui                    | Profondeur d'encastrement                  | 34 mm                     |
| Fonction de variation avec insert variateur               | Non                    | Compatible avec Apple HomeKit              | Non                       |
| Type de montage   | encastré               | Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm                     |
| Type de raccordement                                      | borne à vis            | Compatible avec Google Assistant           | Non                       |
| Matériau  | plastique              | Compatible avec Amazon Alexa               | Non                       |
| Qualité du matériau                                       | thermoplastique        | Possible support IFTTT                     | Non                       |
| Sans halogène   | Oui                    | Température d'utilisation /d'installation  | -5 - 35 °C                |
| Traitement de surface                                     | non traité             | Température de stockage                    | -20 - 70 °C               |
|   |                        | Capacité des bornes                        | 2.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
|   |                        | Interrupteur automatique                   | Oui                       |