

Détecteur de mouvement autonome ECO1 2 fils sans neutre IP40 Céliane spécial rénovation - complet avec plaque blanche

REF. 0 488 96

CÉLIANE

LEGRAND



125,80 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, détecteur autonome de mouvement ECO1 pour lieux de passage sans luminosité naturelle

- Détecteur de mouvement Céliane 2 fils sans neutre IP40
- Réglage manuel par potentiomètre du seuil de luminosité et de la temporisation :
 - seuil de luminosité : 5 lux à 1275 lux
 - temporisation réglable de 10 secondes à 10 minutes
- Allumage et extinction automatiques - Consommation 0,4W en veille - Portée 8m
- Puissance acceptée par types de lampes (compatible avec toutes les lampes du marché) :
 - LEDs : 3W à 100W
 - Fluocompactes : 3W à 100W
 - LEDs, CFLs, Halogène avec ballast ferromagnétique ou électronique : 3VA à 250VA
 - tubes fluo : 3VA à 250VA
 - Halogènes 230V, incandescent : 3W à 250W
- Livré pré-assemblé avec plaque et support mixte vis/griffe

Avantages

Livré dans emballage autovendeur brochable

Les + installation

S'installe dans boîte Batibox profondeur 40mm minimum ou dans cadre saillie référence 080241

Les + utilisation

Spécial rénovation

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement Un seul détecteur par circuit Pas de commande manuelle déportée par bouton poussoir Hauteur recommandée de fixation : 1,20 m

Hauteur de fixation recommandée : 1,2m - Distance optimale entre 2 détecteurs : 6m

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	détecteur de mouvement		
Type de capteur	infrarouge	Finition de la surface	brillant
Avec interface DALI	Non	Traitement antibactérien	Non
Régulation de la lumière constante	Oui	Couleur	blanc
Commande CVC	Non	Numéro RAL (équivalent)	9003
Arrêt forcé	Non	Transparent	Non
Percée pour animaux	Non	Classe de protection (IP)	IP40
Protection au ras du mur/surveillance du champ arrière	Oui	Résistance aux chocs	IK04
Réticulable	Non	Type de tension	AC
Hauteur de montage optimale	1.2 m	Fréquence	50 - 60 Hz
Surveillance de cage d'escalier	Oui	Tension nominale	230 V
Commutateur de pontage	Oui	Durée de marche min.	10 s
Largeur de portée max.	6 m	Durée de marche max.	10 min
Longueur de portée max.	8 m	Angle de détection horizontal	-60 - 60 °
Champ de détection de diamètre au sol	8 m	Luminosité de déclenchement	5 - 1275 lx
Adapté pour une transmission sans fil	Non	Puissance de coupure max.	400 W
Commandable à distance	Non	Température	-5 - 35 °C
Avec télécommande	Non	Courant de démarrage max.	1.8 A
Sensibilité de réponse ajustable	Oui	Entrée de poste auxiliaire	Non
Luminosité de déclenchement ajustable	Oui	Fonction d'alarme	Non
Avec unité de signal	Oui	Largeur	90 mm
Fonction d'apprentissage avec luminosité de déclenchement	Non	Hauteur	82 mm
Adapté à un montage au plafond	Non	Profondeur	52 mm
Adapté à un montage mural	Oui	Profondeur d'encastrement	34 mm
Fonction de variation avec insert variateur	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Type de montage	encastré	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Type de raccordement	borne à vis	Compatible avec Google Assistant	Non
Matériau	plastique	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Qualité du matériau	thermoplastique	Possible support IFTTT	Non
Sans halogène	Oui	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
Traitement de surface	non traité	Température de stockage	-20 - 70 °C
		Capacité des bornes	2.5 - 2.5 mm ²
		Interrupteur automatique	Oui

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.