



## Détecteur de mouvement autonome ECO1 2 fils sans neutre IP41 Mosaic pour fixation au mur en encastré ou saillie

REF. 0 488 96

### VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	1.093 dm <sup>3</sup>
Poids	186 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Spécial lieux de passage

#### Fixation au mur - encastré ou saillie

- Hauteur de fixation recommandée : 1,2 m
- Seuil de luminosité : 5 à 1275 lux
- Consommation 0,4 W en veille
- Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m
- Livrés pré-assemblés avec plaque et support mixte vis/griffes
- Détection infrarouge 120°, portée 8 m
- 2 fils sans neutre, spécial rénovation
- IP 41
- Temporisation réglable de 10 s à 10 minutes
- S'installe dans boîte Batibox profondeur 40 mm mini ou dans cadre saillie réf. 0 802 41

#### Caractéristiques Générales

#### Programme Mosaic™ écodétecteurs autonomes pour 1 circuit - détecteurs de mouvement ECO 1 pour lieux de passage sans luminosité naturelle

- Allumage et extinction automatiques
- Réglage manuel par potentiomètre du seuil de luminosité et de la temporisation
- Livré dans emballage autovendeur brochable