Rallonge multiprise avec bloc rotatif de 6 prises 2P+T Surface , interrupteur et cordon longueur 3m - blanc et gris foncé

REF. 0 494 62 | LEGRAND

Rallonge multiprise au design cylindrique unique et un bloc de prises Surface pivotant sur son axe pour orienter les prises selon les besoins, pour plus de confort

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Rallonge multiprise avec 6 prises de courant 2P+T Surface (affleurantes) : 5 prises orientées à 45° et 1 prise à 90° pour brancher un chargeur volumineux sans condamner une autre prise
- 16A 230V 3680W - Avec éclips de protection pour protection enfant
- Interrupteur ON/OFF lumineux de couleur bleu - Cordon d'alimentation longueur 2m 3G 1,5mm² avec fiche 2P+T
- Cordon d'alimentation longueur 3m 3G 1,5mm² avec fiche 2P+T
- Finition blanc et noir/anthracite

Avantages

- Equipée de prises affleurantes, assurant ainsi un produit esthétique et empêchant la saleté de se placer sur les puits
- Produit certifié NF

Les + installation

3 possibilités d'installation : produit fixé au mur (par vis non fournies), produit fixé par collier (non fournis), produit posé

Les + utilisation

Bloc de prises pivotant sur son axe : orientable tous les 12° à droite ou à gauche par rapport à une installation en horizontale

Recommandations / restrictions d’usages

Usage en intérieur

Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible

Ne jamais brancher les blocs multiprises en série

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme de boîtier	Autre
Nombre de prises norme française (type E)	6
Avec dispositif on/off	Oui
Interrupteur différentiel	Non
Filtre anti-parasite réseau	Non
Protection contre les surtensions	Non
Courant nominal	16 A
Section de conducteur	1.5 mm²
Avec couverture	Non
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui
Traitement antimicrobien	Non
Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Mat
Couleur	Blanc
Numéro RAL (équivalent)	9003
Transparent	Non
Classe de protection (IP)	IP20

Résistance aux chocs (IK)	IK04
Longueur d'alimentation	3 m
Désignation NEMA	Sans
Temperature d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Largeur	100 mm
Hauteur	65 mm
Profondeur	386 mm
Temperature de stockage	-15-70 °C
Type de tension	AC
Tension nominale (Un)	220-230 V
Neutre obligatoire	Oui
Type de connexion	Non applicable
Mode de pose	Saillie
Objet connecté	Non
EAN/Gencode	3414971943469

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage