

## Goulotte à clippage direct pour appareillage Mosaic - section 80x50mm

REF. 0 982 60

MOSAIC

LEGRAND



75,90 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

Goulotte Mosaic à clippage direct 80x50mm

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Montage de l'appareillage Mosaic sur la goulotte avec accessoire Soluclip - Vendu en longueur de 2 mètres
- Association possible avec Appareillage Saillie
- Fixation par colle, chevilles ou vis, clous
- Accepte tous types de peinture
- Possibilité de créer un deuxième compartiment avec la cloison référence référence 098263 (vendue séparément)

### Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Marque	LEGRAND
Largeur	80 mm
Profondeur	50 mm
Longueur	2000 mm
Nombre de couvercles	1
Couvercle inclus	Oui
Largeur du couvercle 1	45 mm
Symétrique	Oui
Type rectangulaire	Oui
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Polychlorure de vinyle (PVC)
Sans halogène	Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Traitement antimicrobien	Non
Type de traitement de la surface	Non traité
Couleur	Blanc
Finition du panneau arrière (intérieur)	Perforé
Feuille de protection	Oui
Nombre de cloisons enfichables	1
Avec connecteur de conduit	Non
Perforation de montage dans le sol	Oui
Type de montage des parties supérieures	Intérieur
Avec agrafe pour tenue de câble	Non
Section transversale utile	2934 mm <sup>2</sup>
Classe de protection (IP)	Autre
Résistance aux chocs (IK)	Autre
Température d'utilisation /d'installation	15-60 °C
Température de stockage	-25-60 °C
EAN/Gencode	3414970337702

## NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage



Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.