



Interrupteur ouvert DMX³-I1600 version débrochable 3P - 1600A

REF. 0 280 59

DMX³

LEGRAND

7 628,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Interrupteur ouvert DMX³-I1600 version débrochable 3P - 1600A - Pour la coupure en charge et le sectionnement en tête des installations basse tension

- Interrupteur ouvert DMX³-I1600 version débrochable
- Livré avec :- 4 contacts auxiliaires NO/NF - 1 joint de porte
- 3P - 1600A
- Conforme à la norme NF IEC 60947-3

Les + utilisation

Permet la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension

Information sur la gamme

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communicants en option pour la supervision.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---|-----------------|---|--------------------------|
| Courant permanent nominal Iu | 1600 A | | |
| Tension assignée | 220-690 V | | |
| Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | Non | | |
| Type de raccordement du circuit principal | Autre | Largeur hors tout | 282 mm |
| Type de construction de l'appareil | | Hauteur hors tout | 352 mm |
| Technique de tiroir pour appareil encastré | | Profondeur/longueur hors tout | 306 mm |
| Adapté à un montage de profilés chapeaux | Non | Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
| Montage de profilés chapeaux en option | Non | Température d'utilisation /d'installation | -5-70 °C |
| Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 4 | Température de stockage | -25-85 °C |
| Relais de signalisation de déclenchement disponible | Oui | Type de tension | AC |
| Avec déclencheur à sous-tension intégré | Non | Fréquence d'alimentation | 50-60 Hz |
| Nombre de pôles | 3 | Sens de l'alimentation électrique | Par le haut |
| Position du raccordement de circuit principal | Arrière | Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
| Finition de l'élément d'actionnement | Bouton-poussoir | Couleur | Gris |
| Appareil complet avec unité de protection | Non | Numéro RAL | 7035 |
| Commande motorisée intégrée | Non | Sans halogène | Oui |
| Commande motorisée en option | Oui | Capacité des bornes | 120-1000 mm ² |
| Classe de protection (IP) | IP30 | Nature du câble pour connexion | Souple ou rigide |
| | | Equipé d'un porte étiquette | Non |
| | | EAN/Gencode | 3414971419568 |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.