

## Prise RJ45 catégorie6 UTP Mosaic 2 modules - noir mat

REF. 079164L

MOSAIC

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Prise RJ45 catégorie 6 UTP Mosaic 2 modules - noir mat

- Pour pose dans boîtes de sol, colonnes, blocs bureau, goulottes
- Permet d'établir des liaisons audio
- Equipé d'un cordon de longueur 15 cm
- Equipé de 2 connecteurs femelle
- Noir mat

### Avantages

Connecteur sans outil avec connexion rapide grâce au sertissage intégré.

Compatible avec les cordons équipés de prises RJ11, RJ12 ou RJ45.

Le système de fente permet un réglage parfait et facile. Les cadres de support peuvent être parfaitement assemblés, facilitant ainsi l'installation. Peut être installé dans une boîte de montage encastrée normale (simple), pas besoin de découpe ou de câblage de rainure murale supplémentaire.

### Les + installation

Boîte d'encastrement prof.50mm

### Les + utilisation

A visser

### Recommandations / restrictions d'usages

Conforme aux normes ISO/IEC 11801 Ed. 3.0, EN 50173-1 et TIA/EIA 568 C. Indoor use only.

### Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Apparent	Non		
Encastrement de canal	Oui	Avec protection contre la poussière	Oui
Citerne au sol/montage en sous-sol	Oui	Classe de protection (IP)	IP20
Type de fixation	à clipser	Code couleur	Oui
Assemblage mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)		Largeur d'appareil	45 mm
Type de connecteur	RJ45 8(8)	Hauteur d'appareil	45 mm
Avec jacks/coupleurs	Oui	Profondeur d'appareil	33.7 mm
Adapté au nombre de jacks/coupleurs	1	Nombre de modules (construction modulaire)	2
Catégorie	6	Profondeur d'encastrement	25.2 mm
Couleur	noir	Résistance aux chocs (IK)	IK03
Type de raccordement contact pour connexion autodénudante		Température d'utilisation /d'installation	-40 - 70 °C
Jacks blindés	Non	Température de stockage	-40 - 70 °C
Raccordement de mise à la terre séparé	Non	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Avec zone de texte	Oui	Sans halogène	Oui
Décharge séparée de câble de traction	Non	Traitement antimicrobien	Non
Type de montage raccordement de blindage	sans	Mode de pose	encastré
Direction de sortie	droit	Diamètre maxi d'entrée de câbles	9 mm
		Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
		Maintien du câble	Non applicable