

Prise RJ45 catégorie 6 UTP Mosaic 2 modules - noir mat



REF. 079164L

MOSAIC

LEGRAND

25,37 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Prise RJ45 catégorie 6 UTP Mosaic 2 modules - noir mat

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Pour pose dans boîtes de sol, colonnes, blocs bureau, goulottes
- Permet d'établir des liaisons audio
- Equipé d'un cordon de longueur 15 cm
- Equipé de 2 connecteurs femelle
- Noir mat

Avantages

- Connecteur sans outil avec connexion rapide grâce au sertissage intégré.
- Compatible avec les cordons équipés de prises RJ11, RJ12 ou RJ45.
- Le système de fente permet un réglage parfait et facile. Les cadres de support peuvent être parfaitement assemblés, facilitant ainsi l'installation. Peut être installé dans une boîte de montage encastrée normale (simple), pas besoin de découpe ou de câblage de rainure murale supplémentaire.

Les + installation

Boîte d'encastrement prof.50mm

Les + utilisation

A visser

Recommandations / restrictions d'usages

Conforme aux normes ISO/IEC 11801 Ed. 3.0, EN 50173-1 et TIA/EIA 568 C. Indoor use only.

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Montage apparent	Non	Code couleur	Oui
Encastrement de canal	Oui	Largeur d'appareil	45 mm
Citerne au sol/montage en sous-sol	Oui	Hauteur d'appareil	45 mm
Type de fixation	À clipser	Profondeur d'appareil	33.7 mm
Composition	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)	Nombre de modules (construction modulaire)	2
Type de connecteur	RJ45 8(8)	Profondeur d'encastrement	25.2 mm
Avec jacks/coupleurs	Oui	Résistance aux chocs (IK)	IK03
Adapté au nombre de jacks/coupleurs	1	Température d'utilisation /d'installation	-40-70 °C
Catégorie	6	Température de stockage	-40-70 °C
Couleur	Noir	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Type de connexion	Contact pour connexion autodénudante	Sans halogène	Oui
Jacks blindés	Non	Traitement antimicrobien	Non
Raccordement de mise à la terre séparé	Non	Mode de pose	Encastré
Avec zone de texte	Oui	Diamètre de tube pour produit saillié	0-0 mm
Décharge séparée de câble de traction	Non	Diamètre maxi d'entrée de câbles	9 mm
Type de montage raccordement de blindage	Sans	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
Direction de sortie	Droit	Entre axe de fixation verticale	0-0 mm
Avec protection contre la poussière	Oui	Entre axe de fixation horizontale	0-0 mm
Classe de protection (IP)	IP20	Maintien du câble	Non applicable
		EAN/Gencode	3414972094160

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.