

Ventouse standard 350kg en applique

REF. 005573

BTICINO

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

Ventouse standard, pour verrouillage de porte en neuf ou rénovation , en applique pour porte tirante ou poussante avec kit de pose

- Ventouse standard 350kg avec signalisation lumineuse + sonore + temporisation
- Consommations :
 - 500mA sous 12V courant continu
 - 180mA sous 24V courant continu
- Dimensions ventouse :
 - Largeur : 285mm
 - Hauteur : 49mm
 - Profondeur : 25mm
- Dimensions contre plaque :
 - Largeur : 190mm
 - Hauteur : 45mm
 - Profondeur : 11mm
- Sélection manuelle de la tension

Les + installation

Montage en applique

Les + utilisation

Compatible avec les alimentations 12V courant continu ou 24V courant continu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonction

commuter

Technique d'installation

système bus