

Ventouse standard 350kg en applique

REF. 005573

BTICINO

**386,70 €**

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Ventouse standard, pour verrouillage de porte en neuf ou rénovation , en applique pour porte tirante ou poussante avec kit de pose

- Ventouse standard 350kg avec signalisation lumineuse + sonore + temporisation

- Consommations :

- 500mA sous 12V courant continu
- 180mA sous 24V courant continu

- Dimensions ventouse :

- Largeur : 285mm
- Hauteur : 49mm
- Profondeur : 25mm

- Dimensions contre plaque :

- Largeur : 190mm
- Hauteur : 45mm
- Profondeur : 11mm

- Sélection manuelle de la tension

Les + installation

Montage en applique

Les + utilisation

Compatible avec les alimentations 12V courant continu ou 24V courant continu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonction	commuter
Technique d'installation	système bus

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.