



Bouton tournant lumineux à manette rouge IP69 Osmoz complet - 24V~ - 2 positions fixes

REF. 0 237 61

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier

- Bouton tournant lumineux à manette Osmoz complet
- IP69 - Rouge - 2 positions fixes - 45°
- 12V~/= à 24V~/= - NO + NF (024031, 022976 et 022911)
- Appareil complet composé de têtes et sous-ensemble blocs lumineux LED (blocs + étriers), raccordement par vis
- Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition du commutateur	commutateur multi-positions	Avec retour automatique à la position 0	Non
Nombre de pôles	1	Type de construction de l'appareil	appareil encastré
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA	24 V	Adapté à une fixation sur sol	Non
Courant permanent nominal Iu	10 A	Adapté à une fixation frontale	Oui
Nombre de positions de commutation	2	Appareil complet dans un boîtier	Non
Avec position 0	Oui	Finition de l'élément d'actionnement	manette / levier
		Classe de protection (IP), face avant	IP66